

KONFIGURATION

Rackschienen

Die Zulagen der Rackschienen sind asymmetrisch gebohrt und lassen sich in zwei Richtungen einbauen.

Dadurch ergeben sich **5 verschiedene Positionen** der Rackschienen **pro Seite**.

Die Abstände der Rackschienen lassen sich bei Bestellung vorne und hinten getrennt **konfigurieren**, aber auch nachträglich **umbauen**.

Die **Einbautiefe** (Abstand zwischen den Rackschienen) ergibt sich durch die Subtraktion der Gesamteinbautiefe 558 bzw. 758 mm und den Abständen der Rackschienen vorne und hinten.

Beispiel:

Abstand Rackschiene vorne: 50 mm
Abstand Rackschiene hinten: 75 mm

Einbautiefe (bei T=600 mm)
= 558 mm - 50 mm - 75 mm
= **433 mm**

Pos. 2 - 50 mm

Pos. 3 - 75 mm

Pos. 5 - 125 mm




Abstand von Vorderkante Rackschiene zu Anschlägen der Deckel

Pos. 1 - 25 mm

Pos. 3 - 75 mm

Pos. 4 - 100 mm

Abstand von Vorderkante Rackschiene zu Anschlägen der Deckel



Dept.	Technical reference	Created by Tim Höfer	16.03.2025	Approved by
		Document type	Document status	
		Title System-Rack PRO	DWG No.	
		Rev.	Date of issue	Sheet 1/1